


MF6S A2
Insexskruv med försänkt skalle enligt DIN 7991

Förpackning	200st	200st	200st	200st	100st	100st	100st	25st	10st
			tom L 16	tom L 16		tom L 30	tom L 25	tom L 35	tom L 50
			100st	100st		50st	50st	10st	5st
						tom L 90	tom L 80		
						25st	25st		
d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b	12	14	16	18	22	26	30	38	46
d2	6	8	10	12	16	20	24	30	36
k max.	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	5,3	5,9
Längd	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
6	•	•							
8	•	•	•	•					
10	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•				
16	•	•	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	•	•	•	
30	•	•	•	•	•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•	•	•	
40		•	•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•	•	•	•
50		•	•	•	•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•	•
90					•	•	•	•	•
100					•	•	•	•	•



MF6S A4
Insexskruv med försänkt skalle enligt DIN 7991

Förpackning	200st	200st	200st	200st	100st	100st	100st	25st
			tom L 16	tom L 16		tom L 30	tom L 25	tom L 35
			100st	100st		50st	50st	10st
						tom L 90	tom L 80	
						25st	25st	
d1	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
b	12	14	16	18	22	26	30	38
d2	6	8	10	12	16	20	24	30
k max.	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,5	6,5	7,5
s	2	2,5	3	4	5	6	8	10
t	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6	5,3
Längd	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16
6	•	•						
8	•	•	•	•				
10	•	•	•	•				
12	•	•	•	•	•			
14	•	•	•	•	•			
16	•	•	•	•	•	•		
18	•	•	•	•	•			
20	•	•	•	•	•	•	•	
25	•	•	•	•	•	•	•	•
30	•	•	•	•	•	•	•	•
35		•	•	•	•	•	•	•
40		•	•	•	•	•	•	•
45		•	•	•	•	•	•	•
50		•	•	•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•
90				•	•	•	•	•
100				•	•	•	•	•